

# WS400 LS400

# ANEST IWATA

ab 08. April 2024



Ab 08. April 2024 erhalten Sie zu jeder **SERIES2** next generation Lackierpistole digital im PRO SET unsere praktische magnetische Ablageschale für das DPG-1. Diese Aktion läuft solange der Vorrat reicht.



Die Lieferung erfolgt nach Auftragseingang solange der Vorrat reicht. Ein Umtausch ist ausgeschlossen. Die Ablageschale ist nicht einzeln erhältlich.

Überreicht durch:



ANEST IWATA Deutschland GmbH | Mommsenstraße 5 | D-04329 Leipzig  
Tel.: +49 (0) 341 241 443 0 | Mail: info@anest-iwata-de.com  
www.anest-iwata-coating.com



Stand April 2024 | Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

## PRAKTISCHE MAGNETISCHE ABLAGESCHALE FÜR DAS DPG-1

**GRATIS**

zu jeder **SERIES2**  
next generation Lackierpistole digital  
im PRO SET

# WS400 LS400

GRATIS

Ab 08. April 2024 erhalten Sie zu jeder **SERIES2** next generation Lackierpistole digital im PRO SET unsere praktische magnetische Ablageschale für das DPG-1. Diese Aktion läuft solange der Vorrat reicht.

**ANEST IWATA**


SERIES2 OPTIONEN & INHALTE

SERIES2 BESTELLNUMMERN

GRATIS

DIGITAL

★ ★  
PRO SET  
KARTON



SERIES2 Lackierpistole mit Digitalmanometer DPG-1  
PC-G600P-2 FLIEßBECHER 600 ml  
Reinigungsbürsten - Pistolenschlüssel  
Luftnippel - Klammer/Schutzkappe

DIGITAL

KLARLACK COMPLIANT  
WS-400 clear SERIES2

1.2HD	130193A0
1.3HD	130194A0
1.4HD	130195A0
1.5HD	130196A0

BASISLACK COMPLIANT  
WS-400 base SERIES2

1.3OBS	130190A0
BFS	130250A0

BASISLACK HVLP  
LS-400 base SERIES2

1.3ET	130214A0
1.3ETS	130218A0
1.4ETS	130219A0
1.5ETS	130220A0



MAGNETISCHE ABLAGESCHALE  
FÜR DAS DPG-1



WOHIN mit dem Digitalmanometer DPG-1?

Jeder Anwender steht vor dieser Frage.

Unsere praktische magnetische Ablageschale für das DPG-1 löst dieses Problem.

Die magnetische Ablageschale für das DPG-1 kann ohne bohren einfach direkt am Waschgerät befestigt werden. Das DPG-1 wird aus der Lackierpistole herausgeklickt und kann nun sicher in der magnetischen Ablageschale abgelegt werden.

So bildet die magnetische Ablageschale für das DPG-1 eine sinnvolle Ergänzung im täglichen Reinigungsprozess.



ANEST IWATA

Klick.Klack  
Digitalanzeige ab!

